

サンプリングアダプター

取替え式防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具の定量的フィットテストには、以下のサンプリングアダプターが必要です。使い捨て式防じんマスクの場合はP12のプローブキットまたはP13のチューブジョイントセットが必要です。定性的フィットテストの場合はマスク加工は不要です。

⚠️加工したマスクは、実際の作業では絶対に使用しないでください。

興 研

■取替え式防じんマスク

| 対象マスク | サンプリングアダプター | 取付け例 |
|--------------------------|--|---|
| 1005シリーズ全種 | アダプタ 1005用  | 1005R  |
| 1015シリーズ全種 | アダプタ 1015用  | 1015  |
| 1021シリーズ全種 1091シリーズ全種 | アダプタ 1021用  | 1021R  |
| 1180シリーズ全種 | アダプタFTA-1型  | 1180  |

※上記以外のサンプリングアダプターは2023年夏頃に以降順次発売予定。

■電動ファン付き呼吸用保護具

| 対象マスク | サンプリングアダプター | 取付け例 |
|------------------------------|---|--|
| BL-1005シリーズ全種 | アダプタ 1005用  | BL-1005  |
| BL-7005シリーズ全種 | アダプタ BL-7005用  | BL-7005  |
| BL-321シリーズ全種 BL-351シリーズ全種 | アダプタ FTA-2型  | BL-321S  |

※電動ファン機能はOFFにしてフィットテストを行ってください。

| コード | 商品名 | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|-----------------------------|------|--------|
| 4025773956 | アダプタ1005用 | 1個 | 400円 |
| 4025773964 | アダプタ1015用 | 1個 | 440円 |
| 4025773972 | アダプタ1021用 | 1個 | 560円 |
| 4025773999 | アダプタBL-7005用 | 1個 | 680円 |
| 4025774022 | アダプタ交換用 チューブ(10本入) | 1袋 | 360円 |
| 4025774014 | アダプタ1180用 (FTA-1型) | 1個 | 2,800円 |
| 4025774049 | アダプタBL-321,351用 (FTA-2型) | 1個 | 2,800円 |

フィットテスト記録表フォーマット

| フィットテスト記録表 標準法 定量的フィットテスト用 | | | |
|---|---|--|--|
| 実施日 | 年 月 日 | | |
| 被験者 | 社員番号 | | |
| | 氏名 | | |
| 作業に使用する マスク | 会社名、部署等 | | |
| | メーカー名 | | |
| | 型式 サイズ | | |
| フィットテストに用いた 計測装置 | メーカー名 | | |
| | 型式 シリアル番号 | | |
| | 氏名 | | |
| フィットテスト実施者 | 所属 | | |
| フィットテスト合格基準 | <input type="checkbox"/> 半面形躯体=100 <input type="checkbox"/> 全面形躯体=500 | | |
| フィットテストの結果 | | | |
| 動作 | フィットファクタ | | |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 1.通常の呼吸 | | | |
| 2.深呼吸 | | | |
| 3.頭を左右に回す | | | |
| 4.頭を上下に動かす | | | |
| 5.発声 | | | |
| 6.前屈 | | | |
| 7.通常の呼吸 | | | |
| 総合的なフィットファクタ | | | |
| 総合結果 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 最終判定までの経緯 | | | |
| <input type="checkbox"/> メガネ着用 <input type="checkbox"/> アクセサリー その他気付いた事項 | | | |

○結果の記録は3年間保存が必要です

記録表のフォーマットをご提供いたします。
担当の営業にお申し付けください。

スリーエムジャパン



■フィットテスト用アダプター

| コード | 商品名 | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|------------------|------|------|
| 4027002356 | 601フィットテスト用アダプター | 1箱 | オープン |

※面体6000、6500シリーズ用。他の面体には使用できません。
※面体3000シリーズ用のアダプターは現在無償でのご提供となっております。ご提供数量につきましては制限がございますので、担当営業までご相談ください。
※面体7000シリーズ用のアダプターは現在ご用意がございません。

サンプリングアダプターおよび模擬面体

⚠加工したマスクは、実際の作業では絶対に使用しないでください。

重松製作所

■電動ファン付き呼吸用保護具 全面形面体

※専用面体とサンプリングアダプターを併用します。

| シリーズ名 | 組合わせる面体 | FTフィルタ (サンプリングアダプター) | 組合せ例 |
|------------------------------------|----------------------|--|---|
| Syx099 写真は Syx099PV3-H-1 | 1 防じん・防毒マスク用面体TW099※ | 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) | 1 TW099 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) |
| Sy185 写真は Sy185V3-H | 1 防じん・防毒マスク用面体TW088※ | 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) | 1 TW088 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) |

※フィットテストに用いる呼吸用保護具は、実作業で使用する呼吸用保護具と同一の接顔体、材料及びしめひもをもつ面体を使用する必要があります。防じん・防毒マスク用面体「TW099」「TW088」は、電動ファン付き呼吸用保護具面体「Syx099」「Sy185」とそれらが同一であるため、フィットテスト用面体として使用しています。

■電動ファン付き呼吸用保護具 半面形面体

※模擬面体とサンプリングアダプターを併用します。

| シリーズ名 | 組合わせる面体 | FTフィルタ等 (サンプリングアダプター) | 組合せ例 |
|-------------------------------|--|--|--|
| Sy11F 写真は Sy11FV3 | 1 模擬面体 FTマスク#11F※1 | 2 FTフィルタ#5 (プロープ付) | 1 模擬面体 FTマスク#11F※1 2 FTフィルタ#5 (プロープ付) |
| Sy11 写真は Sy11G2 | 1 模擬面体 FTマスク#11※1 | 2 FTフィルタ#5 (プロープ付) | 1 模擬面体 FTマスク#11※1 2 FTフィルタ#5 (プロープ付) |
| Sy28 写真は Sy28X3A | 1 模擬面体 FTマスク#28/28RF※1 | 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) | 1 模擬面体 FTマスク#28/28RF※1 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) |
| Sy28R 写真は Sy28RX2-5 | 1 模擬面体 FTマスク#28R※1 | 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) | 1 模擬面体 FTマスク#28R※1 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) 3 FTフィルタ#1 (プロープ無) |
| Sy20 写真は Sy20G2-5 | 1 FTアダプター#20F ※未発売 2 FTフィルタ#1 (プロープ付) | | |

※1 フィットテストに用いる呼吸用保護具は、呼吸用保護具を使用するときの作業モードに関係なく、防じん・防毒マスクの状態(電源が入っていない状態)で行う必要があります。「FTマスク#11F」「FTマスク#11」「FTマスク#28/28RF」「FTマスク#28R」は、電動ファン、バッテリーがない模擬面体のため、電動ファン付き呼吸用保護具として使用できません。
※ 上記以外のサンプリングアダプター、模擬面体は現在開発中です。

■取替え式防じんマスク

| フィルタの品番 | 主な対象マスク※1 | 取付けるFTフィルタ (サンプリングアダプター) |
|---------|--|--------------------------------------|
| T2 | TW01SC, TW11C, TW01SFC, TW01S, TW01C, TW01 | FTフィルタ#1 (プロープ付) |
| T2 X2 | TW088, TW022Sd, TW085F11/TW085, TW025F, TW02S/TW02 | FTフィルタ#1 (プロープ付) FTフィルタ#1 (プロープ無) |
| U2K U2 | DR76DSU2K DR76U2-s | FTフィルタ#2 (プロープ付) |
| U2K U2W | DR28SU2K DR28SU2W DR80U2W DR28SPU2W | FTフィルタ#2 (プロープ付) FTフィルタ#2 (プロープ無) |
| C2 L2W | DR28SC2 DR80SC2 DR28SL2W DR80SL2W DR18SL2W | FTフィルタ#3 (プロープ付) FTフィルタ#3 (プロープ無) |
| P2W | DR22P2W | FTフィルタ#4 (プロープ付) FTフィルタ#4 (プロープ無) |
| R2 R2N | TW01C TW01 ※2 | FTフィルタ#1 (プロープ付) |
| | TW02 ※2 | FTフィルタ#1 (プロープ付) FTフィルタ#1 (プロープ無) |
| | DR77R2N DR77R2 DR77SR2N DR77SR2 | FTフィルタ#4 (プロープ付) |

※1 主な対象マスクのみ記載しており、表に記載がないマスクもあります。
※2 TW01C, TW01とケースレスフィルタ(R2, R2N)を使用するときには、専用のキャップとホルダーが必要ですが、フィットテストを行うときはキャップとホルダーを外してFTフィルタを取り付けます。

| コード | 商品名 | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|-------------------|------|---------|
| 4026081010 | FTフィルタ#1 (プロープ付) | 1個 | 3,000円 |
| 4026081011 | FTフィルタ#1 (プロープ無) | 1個 | 800円 |
| 4026081020 | FTフィルタ#2 (プロープ付) | 1個 | 3,000円 |
| 4026081021 | FTフィルタ#2 (プロープ無) | 1個 | 800円 |
| 4026081030 | FTフィルタ#3 (プロープ付) | 1個 | 3,000円 |
| 4026081031 | FTフィルタ#3 (プロープ無) | 1個 | 800円 |
| 4026081040 | FTフィルタ#4 (プロープ付) | 1個 | 3,000円 |
| 4026081041 | FTフィルタ#4 (プロープ無) | 1個 | 800円 |
| 4026052004 | FTフィルタ#5 (プロープ付) | 1個 | 3,000円 |
| 4026011810 | Sサイズ | 1個 | 12,600円 |
| 4026011811 | 面体TW088 Mサイズ | 1個 | 12,600円 |
| 4026011812 | Lサイズ | 1個 | 12,600円 |
| 4026012111 | Sサイズ | 1個 | 23,600円 |
| 4026012112 | 面体TW099 Mサイズ | 1個 | 23,600円 |
| 4026012113 | Lサイズ | 1個 | 23,600円 |
| 4026052023 | 模擬面体FTマスク#11 | 1個 | 5,000円 |
| 4026052024 | 模擬面体FTマスク#11F | 1個 | 5,000円 |
| 4026052021 | 模擬面体FTマスク#28R | 1個 | 5,000円 |
| 4026052022 | 模擬面体FTマスク#28/28RF | 1個 | 5,000円 |



安全衛生保護具サイト
www.midori-sh.jp



ミドリ安全公式通販サイト
midori-anken.com

ミドリ安全株式会社
本社/東京都 渋谷区 広尾 5-4-3 〒150-8455
電話/03-3442-8294(セフティ&ヘルス統括部)

●価格は税別です ●印刷物のため実際の商品とは発色が異なる場合があります ●掲載商品の仕様 価格 外観等を予告なく変更する場合があります ●時期により掲載商品が廃番 販売終了となる場合があります